

精度の高いSASスクリーニング検査を実現

PulseWatch **G**plus X

PMP-200



睡眠スクリーニング検査装置



Gセンサを内蔵。体動情報を有効に活用できます。

充電式バッテリーを内蔵。

大容量メモリを搭載し、最大約220時間の記録が可能。

ネット型包帯がプローブ装着のずれを軽減し、確実な測定結果を提供します。

スライド式スイッチは誤操作を防ぎ、かんたんに電源ON/OFF。




反射型SpO₂プローブは装着時の圧迫感を軽減します。



PMP-200Gplus X 専用解析ソフトウェア *RECT*

(解析ソフトRECT: 認証番号 227AABZX00117000)



- ① PR: 脈拍数波形
- ② SpO₂: 酸素飽和度波形
- ③ Activity: 体動波形
- ④ Sleep: 睡眠レベル波形
- ⑤ LF&HF: 脈拍数解析によるLFおよびHF波形
- ⑥ LF/HF: LF/HF比の波形
- ⑦ 拡大表示スライダ

レポート出力

必要な検査情報を自由に選択、組み合わせをしたレイアウトを作成し、レポート出力ができます。

睡眠状況判定に優れたソフトウェア

- SpO₂、脈拍の移動平均を可変
1秒—8秒、1拍—8拍を任意に設定できます。
- 脈拍数変動周波数成分の波形表示
脈拍数変動周波数成分LF(低周波成分)、HF(高周波成分)を波形表示するとともにLF/HF比を波形表示します。
- 睡眠レベルの表示
LF、HFとLF/HF比から睡眠レベルを判断し、W(Wake)、R(REM)、L(Light)、D(Deep)の4段階で表示します。
(東芝ホームアプライアンス㈱のソフトウェアをベースにしています。)



仕様					
SpO ₂	測定範囲	0 ~ 100%	メモリ	記録容量	腕取付タイプ：約 220 時間
	測定精度	70 ~ 100% ±2digits	電源		充電式リチウムイオンバッテリー
		60 ~ 69% ±3digits	バッテリー容量		連続測定時間 約 30 時間
		59% 以下 規定せず	寸法		80 (幅)×27 (高)×47 (奥行)mm
脈拍数	測定範囲	30 ~ 250 回/分	重量		約 58g (バッテリー含む)
	測定精度	±2% または 2 回/分のうち大きい方	温度条件	使用時	0 °C ~ +40 °C
体動・体位・呼吸努力	検出方式	加速度センサ方式		輸送及び保管時	-10 °C ~ +50 °C
	測定範囲	±3G	湿度条件	使用時	10 % ~ 90 % (結露なし)
表示	表示素子	LCD 表示		輸送及び保管時	10 % ~ 95% (結露なし)
測定データ	腕取付タイプ	3チャンネル (SpO ₂ , 脈拍数, 体動)	認証番号		221AHBZX00005000

標準構成	
PMP-200GplusX本体	1
長時間モニタセンサS	1
腕時計ベルト	1
専用USBケーブル	1
専用ACアダプタ	1
絆創膏	4
ネット型包帯	2
取扱説明書	1
クイックスタートガイド	1
添付文書	1

品名	パーツナンバー	標準価格 (税抜)	JAN コード
パルスウォッチ PMP-200GplusX 腕取付タイプ	PDT-200GPX	¥170,000	4582244690729
パルスウォッチ PMP-200GplusX 解析ソフト	PDT-PSW006	¥ 50,000	4582244690767
(オプション)			
腕時計ベルト 5本入(28cm)	PDT-OP-PWJ026	¥ 5,000	4582244689761
長時間モニタセンサS (33cm)	PDT-OP-PWJ022	¥ 48,000	4582244689938
成人用クリッププローブ	PDT-OP-PWJ061	¥ 24,000	4582244689983
成人用クリッププローブS	PDT-OP-PWJ086	¥ 24,000	4582244693805
小児用クリッププローブ	PDT-OP-PWJ062	¥ 24,000	4582244689990
成人用モニタプローブ	PDT-OP-PWJ063	¥ 24,000	4582244690002
小児用モニタプローブ	PDT-OP-PWJ064	¥ 24,000	4582244690019
フレックスプローブ	PDT-OP-PWJ067	¥ 24,000	4582244690026
専用USBケーブル	PDT-OP-PWJ004	¥ 1,300	4582244689846
専用ACアダプタ	PDT-OP-PWJ071	¥ 2,000	4582244690675
キャリングケース	PDT-OP-PWJ092	¥ 1,900	4582244694093

- 外観、仕様改良のため予告なく変更される場合がございますのでご了承ください。